

不二乳胶股份有限公司

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1

TEL 03-3259-2530 fax 03-3293-6070

E-mail: web-shanghai@fujilatex.co.jp https : <https://fujilatex.cn/absorber/>

Spring 2026

1. 阻尼器各种用途的实例介绍

1. 在医疗现场使用的垃圾箱中为了达到开合部位延缓闭合的效果采用: FPD-1018系列产品、小型旋转阻尼器其它配件

在医疗用废弃物垃圾箱(Medical Pail)的盖子上采用我司FPD-1018系列产品。达到脚踏式垃圾箱脚不踩踏板时垃圾箱盖子会产生缓慢关闭的效果。



2. 吸收无人机的着陆齿轮着陆时的冲击力 采用型号: FPD系列、小型旋转阻尼器其它配件

无人机着陆时, 为了减少对着陆齿轮的负荷安装了直列缓冲器和钢丝减震器。



3. 卫生纸卷纸器旋转时达到静音效果 采用型号: 小型旋转阻尼器其它配件

卫生纸卷纸器在取纸时旋由于安装阻尼器可以减少转产生的声音。建议安装在距离卧室近的卫生间、需要安静环境中使用。



4. 减少闸门开合时产生的噪音 采用型号: FYT-LA3/FYN-LA3系列产品等的旋转阻尼器

闸门最高位处安装阻尼器可以减少开合时产生的噪音。



5. 吸收高档耳机的可动部位的冲击 采用型号: FPD系列, 小型旋转阻尼器

耳机可动部位的滑轨中安装FPD系列产品、耳罩的可动部位采用小型旋转阻尼器。



6. 电车座椅背面设有折叠杯座支架实现缓慢放下效果 采用型号: FPD系列产品、旋转阻尼器

电车座椅的背面设置了折叠式杯座支架, 由于安装了我司阻尼器所以当杯座支架折起时浮现缓慢闭合的高级效果。



① 由于上述的型号只作为参考用途、根据盖子的重量、安装位置、和其他条件变化也相应的有所变动。假设采用直线塑料阻尼器(FPD)、或者其他的阻尼器(旋转或摇动阻尼器)也有合适的可能性。还有即使相同用途也会发生不能安装的情况, 还请注意使用。

2. 不二乳胶集团制定人权方针。

·不二乳胶集团是、严格保护和尊重所有人权、根据国际上的人权准则基础上开展事业活动。这个方针是、适用于我司高层·普通员工、还请与我司合作的客户的理解和协助。

详细内容如下:

[https://www.fujilatex.co.jp/en/company/human rights policy/](https://www.fujilatex.co.jp/en/company/human%20rights%20policy/)

3. 我司产品实施线上研修

·在不二乳胶股份有限公司、针对我司的销售代理店、随时可以实施关于我司产品的线上研修。研修内为产品特点·选型方法·最新的活用事例等、会有专业人员通俗易懂的说明。有研修的需求、请联系我司营业担当。期待大家的踊跃报名。

