

# 塑料直列缓冲器

U型密封环方式

固定式

调整式

自动调整式

FPA-1475系列

RoHS对应产品

●产品在无预告的前提下有可能会进行变更。



型式说明

F P A - 1 4 7 5 B 1 - S W

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①系列名

②外径


③冲程

④是否有自我复原 B：无自我复原

⑤特性记号 1

⑥形状记号 SW：没帽子


## 外形图



## 规格

型式	冲程 [mm]	重量 [g]	本体材质	冲突速度范围 [m/s]	使用温度范围 [°C]	保存温度范围 [°C]
FPA-1475B1-SW	75	38	树脂	0.8以下	5~40	-10~50

## 水平冲突, 无推力的条件下使用时的冲突速度、冲突物质量表



## 使用注意事项

- \* 由于没有自我复原机能, 请用外力将活塞杆拉出来。
- \* 请与外部制动器一起使用, 并保持在冲程范围内。
- \* 请确保安装强度。
- \* 请不要在有油环境和真空环境下使用。
- \* 缓冲器上请不要加偏角度负荷。
- \* 活塞杆的挤压以及复原时间相差很大的情况下, 有可能影响到产品耐久性, 请充分确认好缓冲器本体以后, 在根据情况做出判断。